

# CIRCO<sub>d</sub>

Montering – Indregulering – Vedligeholdelse

20190520

## Tilbehør

### Tallerkenventil:

TRAC. Tallerkenventilen er lavet af stålplade og lakeret i vores hvide standardfarve, RAL 9003/NCS S 0500-N, men kan også fås i andre standardfarver: Støvet grå RAL 7037, hvid aluminium RAL 9006, sort RAL 9005, grå aluminium RAL 9007 og hvid RAL 9010.

### Væggennemføring:

VGC. Cirkulær teleskopisk væggennemføring af forzinket stålplade.

## Montering


Hultagning i henhold til måltabel. Baf lens integrerede monteringsramme har nøglehul. Skruer monteres ovenfor og nedenfor hultagning, og armaturet hænges derefter op på skruerne. Se figur 1.

Hvis der anvendes væggennemføring, kan den fikseres mod vægkonstruktionen. Væggennemføringen trækkes til eller skydes sammen for at passe til den aktuelle vægtykkelse.


## Vedligeholdelse

Baflen og det lydabsorberende materiale rengøres efter behov med støvsuger og et børstemundstykke eller alternativt med lunkent vand og opvaskemiddel.

Efter behov kan hele det lydabsorberende materiale udskiftes.



Figur 1. Montering.



Figur 2. Anvendelsesmuligheder.

1. Skjult montering mod korridor.
2. Synlig montering mod korridor. CIRCO suppleres med en tallerkenventil TRAC (2a), eller dobbelt CIRCO (2b).
3. Som (2), men med væggennemføring VGC.

# Mål og vægt


## CIRCO

| Størrelse | Mål (mm) |     |     | Vægt (kg)* |
|-----------|----------|-----|-----|------------|
|           | B        | ØD  | ØI  |            |
| 80-125    | 160      | 228 | 80  | 1,06       |
| 80-125    | 160      | 228 | 100 | 1,06       |
| 80-125    | 160      | 228 | 125 | 1,06       |
| 160       | 200      | 304 | 160 | 1,86       |

Hultagningsmål CIRCO = ØI.

\*Vægt gælder 2 stk. armaturer.

To fysiske størrelser.




Figur 3. CIRCO, mål.

## VGC

| Størrelse | Mål (mm) |     | Vægt (kg) |
|-----------|----------|-----|-----------|
|           | C        | ØD  |           |
| 80        | 80-160   | 80  | 0,22      |
| 100       | 80-160   | 100 | 0,30      |
| 125       | 80-160   | 125 | 0,33      |
| 160       | 80-160   | 160 | 0,42      |


Hultagningsmål = Ød + 3 mm.



Figur 4. VGC, mål.

## TRAC

| Størrelse | Mål (mm) |     |     |                   |      | Vægt (kg) |
|-----------|----------|-----|-----|-------------------|------|-----------|
|           | ØA       | Ød  | ØD  | H <sub>maks</sub> | s    |           |
| 80        | 100      | 77  | 90  | 35                | 15±5 | 0,16      |
| 100       | 120      | 97  | 110 | 45                | 15±5 | 0,19      |
| 125       | 150      | 122 | 140 | 45                | 15±5 | 0,26      |
| 160       | 190      | 157 | 180 | 55                | 15±5 | 0,37      |



Figur 5. TRAC, mål.