



20240507




1. Lokaliser sprederdelenes låseanordninger (2 stk.).
2. Pres fjederbenene (2 stk.) mod midten af armaturet, hvorefter sprederdelen frigøres.




3. Sprederdelen hænger stadig i hængslerne i modsatte side.

Figur 2. Easy Access, demontering af sprederdel.




Figur 3. Monteringsalternativ for trykfordelingsboks ALS.

Se REACT ALS produktblad for monteringsalternativ med aktiv trykfordelingsboks.



Figur 4. Montering af armatur og trykfordelingsboks ALS med lav konstruktionshøjde.



Figur 5. Demontering af spjæld ved anvendelse af trykfordelingsboks ALS og REACT ALS.


Afskærmning af spredningsbillede

Bemærk! Afskærmning gælder kun for KITE CR med standard konstruktionshøjde. Der kan maksimalt anvendes 2 afskærmninger.


Til beregning af luftstrålens udbredelse, lufthastigheder i opholdszonen, lydniveauer i rum med afskærmning henvises til vores beregningsprogrammer som findes på www.swegon.com.

Montering

Afskærmningen er forsynet med magnet, så det er enkelt og fleksibelt at placere den i den ønskede position.




Figur 6. Alternativ 1, montering af afskærmning i sprederdel.




Figur 7. Alternativ 2, montering af afskærmning i mellemboks.


Spredningsbilleder med afskærmning monteret




Figur 8. 1-vejs.
To afskærmninger monteret side om side på armaturet.
Samlingen mellem dem placeres midt på siden.



Figur 9. 3-vejs.
En afskærmning monteret på valgfri side af armaturet.



Figur 10. 2-vejshjørne.
To afskærmninger monteret side om side på armaturet.
Samlingen mellem afskærmningerne placeres mod et hjørne.




Figur 11. 2-vejsmidte.
To afskærmninger monteret på hver side af armaturet.

Mål og vægt

KITE CC

Størrelse	ØA	Vægt (kg)
125	125	3,4
160	160	3,4
200	200	3,4
250	250	3,3
315	315	3,3

Hultagningsmål = 520 x 520



Figur 12. KITE CC.

KITE CC med trykfordelingsboks ALS - Et trin


Størrelse	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Vægt (kg)
125-600	595	282	217	99	125	233	190	91	48	153	110	270	80	5,3
160-600	595	342	252	124	160	257	214	91	48	166	123	315	80	6,0
200-600	595	404	288	159	200	292	249	91	48	183	140	375	100	7,0
250-600	595	504	332	199	250	332	289	91	48	203	160	465	115	8,3
315-600	595	622	388	249	315	393	350	91	48	228	185	575	140	11,1

KITE CC med trykfordelingsboks ALS - To trin


Størrelse	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Vægt (kg)
160-600	595	342	252	99	160	233	190	91	48	153	110	315	80	5,6
200-600	595	404	288	124	200	257	214	91	48	166	123	355	80	6,4
250-600	595	504	332	159	250	292	249	91	48	183	140	450	100	7,5
315-600	595	622	388	199	315	332	289	91	48	203	160	550	115	9,8

KITE CC med aktiv trykfordelingsboks REACT ALS

Størrelse	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	Vægt (kg)
250-600	595	504	332	159	250	292	91	192	450	100	8,2
315-600	595	622	388	249	315	391	91	243	575	140	11,1



Figur 13. KITE CC med trykfordelingsboks ALS eller REACT ALS.
CL = Centerlinje




Figur 14. KITE CC med trykfordelingsboks ALS.
Lav konstruktionshøjde.

KITE CR

Størrelse	ØA	Vægt, kg
125	125	3,3
160	160	3,3
200	200	3,2
250	250	3,2
315	315	3,1

Hultagningsmål = 520 x 520



Figur 15. KITE CR.

KITE CR med trykfordelingsboks ALS - Et trin



Størrelse	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Vægt, kg
125-600	595	282	217	99	125	225	182	83	40	145	102	270	80	5,2
160-600	595	342	252	124	160	249	206	83	40	158	115	315	80	5,9
200-600	595	404	288	159	200	284	241	83	40	175	132	375	100	6,8
250-600	595	504	332	199	250	324	281	83	40	195	152	465	115	8,2
315-600	595	622	388	249	315	385	342	83	40	220	177	575	140	10,9

KITE CR med trykfordelingsboks ALS - To trin

Størrelse	A	B	C	ØD	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Vægt, kg
160-600	595	342	252	99	160	225	182	83	40	145	102	315	80	5,5
200-600	595	404	288	124	200	249	206	83	40	158	115	355	80	6,2
250-600	595	504	332	159	250	284	241	83	40	175	132	450	100	7,4
315-600	595	622	388	199	315	324	281	83	40	195	152	550	115	9,7

KITE CR med aktiv trykfordelingsboks REACT ALS

Størrelse	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	Vægt, kg
250-600	595	504	332	159	250	284	83	184	450	100	8,1
315-600	595	622	388	249	315	383	83	235	575	140	10,9

Figur 16. KITE CR med trykfordelingsboks ALS eller REACT ALS.
CL = CenterlinjeFigur 17. KITE CR med trykfordelingsboks ALS.
Lav konstruktionshøjde.

K-faktor

KITE CC med trykfordelingsboks ALS

Indblæsning

ALSd Størrelse	KITE CC Størrelse	Standard	Lav udførelse	Slangefarve
100-125	125-600	9,7	8,5	Rød
100-160	160-600	12,3	11,7	Blå
125-160	160-600	13,9	12,1	Rød
125-200	200-600	17,2	15,6	Blå
160-200	200-600	19,5	17,1	Rød
160-250	250-600	23,1	21,2	Blå
200-250	250-600	24,6	21,8	Rød
200-315	315-600	28,6	26,8	Blå
250-315	315-600	28,7	26,8	Rød

Antal måleslanger: 1

Udsugning

ALSd Størrelse	KITE CC Størrelse	Standard	Lav udførelse	Slangefarve
100-125	125-600	4,8	4,0	Transparent
100-160	160-600	5,0	5,1	Transparent
125-160	160-600	7,5	6,5	Transparent
125-200	200-600	8,1	7,7	Transparent
160-200	200-600	11,0	9,9	Transparent
160-250	250-600	12,1	11,9	Transparent
200-250	250-600	14,3	14,4	Transparent
200-315	315-600	15,8	15,4	Transparent
250-315	315-600	17,2	16,5	Transparent

Antal måleslanger: 1

KITE CR med trykfordelingsboks ALS

Indblæsning

ALSd Størrelse	KITE CR Størrelse	Standard	Afskærmning		Lav udførelse	Slangefarve
			3-vejs*	1-vejs/ 2-vejs**		
100-125	125-600	9,2	8,9	8,2	8,1	Rød
100-160	160-600	12,8	11,6	9,9	11,2	Blå
125-160	160-600	13,9	12,7	10,6	11,6	Rød
125-200	200-600	18,6	16,4	12,4	15,8	Blå
160-200	200-600	20,1	18,1	13,3	16,4	Rød
160-250	250-600	24,5	19,7	13,8	20,4	Blå
200-250	250-600	25,6	21,0	14,2	20,3	Rød
200-315	315-600	29,8	22,7	15,3	25,8	Blå
250-315	315-600	30,1	23,2	15,3	24,6	Rød

Antal måleslanger: 1

*Ved anvendelse af 1 stk. afskærmning.

**Ved anvendelse af 2 stk. afskærmninger.

Udsugning

ALSd Størrelse	KITE CR Størrelse	Standard	Lav udførelse	Slangefarve
100-125	125-600	4,9	4,2	Transparent
100-160	160-600	5,0	4,7	Transparent
125-160	160-600	7,2	6,5	Transparent
125-200	200-600	8,3	7,8	Transparent
160-200	200-600	11,7	10,5	Transparent
160-250	250-600	13,1	12,4	Transparent
200-250	250-600	17,0	14,9	Transparent
200-315	315-600	19,0	17,5	Transparent
250-315	315-600	21,6	19,3	Transparent

Antal måleslanger: 1