# **ROT**a

## Montage – Einregulierung – Pflege

20180213

#### Zubehör

#### Wanddurchführung:

VGR: Rechteckige teleskopische Wanddurchführung aus verzinktem Stahlblech.

### Montage

Öffnung gemäß C x D in Abmessungs- und Gewichtstabelle. Die Balken werden zentriert über der Öffnung direkt gegen den Untergrund geschraubt. Bei Verwendung einer Wanddurchführung VGR kann diese an der Wandkonstruktion befestigt werden. Die beiden Teleskopteile der Wanddurchführung werden voneinander getrennt und von beiden Seiten durch die Wandöffnung geschoben, damit die Wanddurchführung zur jeweiligen Wanddicke passt. Siehe Abb. 1.



Der Luftauslass wird bei Bedarf mit lauwarmem Wasser mit Zusatz von Geschirrspülmittel bzw. alternativ mit Staubsauger und Bürste gereinigt.





Abb. 1. ROT, Montage



**Abmessungen und Gewicht** 

		<i>J</i>	-			
Größe	А	В	С	D	Е	Gewicht, kg
300	416	160	300	50	80-150	1,9
500	592	160	500	50	80-150	2,6
700	800	160	700	50	80-150	3,5
850	960	160	850	50	80-150	4,1

Abmessungen der Öffnung  $VGR = (C + 5 mm) \times (D + 5 mm)$ Gewicht exklusive VGR.

Abb. 2. ROT, Abmessungen.

