

VIREO Ceiling med ALX

Montering – Indregulering - Vedligeholdelse 20151007

Medfølgende dele

Luftarmatur VIREO C

- Luftarmaturet består af en mellemboks og en front i pulverlakeret stålplade.
- Der er monteret lameller i miljøvenlig polypropylenplast i sprederdelen.

Trykfordelingsboks ALX

- Standard trykfordelingsboks til VIREO C, udført i forzinket stålplade.
- Kan bestilles med fast monteret spjæld placeret i kanaltilslutningsstuds.
- Snorene tages ud gennem en lameldyse, hvid snor åbner, sort snor lukker.

Andet tilbehør


- SAR K, til indbygning af nedsænket sprederdel.
- ADAPTER, til tilpasning af forskellige loftsystemer, se separat katalogblad og monteringsvejledning til ADAPTER.

Montering

- Afmonter fronten med en tynd genstand, eksempelvis Quick Access-kort.
- Før kortet ind mellem fronten og mellemboksen for at løsne fjedrene. Kortet føres fra midten ud mod hjørnerne, se figur 2.
- Studsen på spredersens mellemboks fastgøres til trykfordelingsboksens studs med skrue eller popnitte. Teleskopisk finjustering i højden for at komme i niveau med loftskonstruktion.
- Ved montage i fast nedhængt loft skrues luftarmaturet fast til bygningsstrukturen gennem mellemboksens sider eller top.
- VIREO C er tilpasset montage i systemlofter. Armaturet lægges direkte ned i T-skinne og fastgøres derefter til trykfordelingsboksen.
- Trykfordelingsboks ALX sættes fast til loft med monteringsstropper eller monteringsbånd.
- Forlængelse med 500 mm spirokanal mellem trykfordelingsboksen og luftarmaturet kan foretages, se figur 1.

Vedligeholdelse

- Luftarmaturet rengøres efter behov med lunkent vand og opvaskemiddel eller ved støvsugning med børstestuk.
- Fronten åbnes for at få adgang til kanalsystemet mhp. rengøring, se figur 2, Quick Access.
- Trykfordelingsboks ALX kan indeholde fast spjældblad, åbn spjældet helt for at få adgang til kanalsystemet. Bind den hvide og sorte snor sammen før åbning for at angive aktuell spjældposition.




1. Trykfordelingsboks

2. Mellemboks

3. Sprederdel

Figur 1. Monteringsalternativ.



Figur 2. Quick Access.

Mål og vægt

VIREO C

Størrelse	A	ØD1	I	M	Vægt, kg
125-600	595	124	575	70	3,5
160-600	595	159	575	70	3,5
200-600	595	199	575	70	3,5
250-600	595	249	575	70	3,4
315-600	595	314	575	50	3,2
400-600	595	399	575	50	3,1


Hultagningsmål = I x I

VIREO C med ALX 1-trin

Størrelse	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	Vægt, kg Uden spjæld	Vægt, kg Med spjæld
125-600	595	282	217	99	125	255	113	175	270	80	5,1	5,1
160-600	595	342	252	124	160	279	113	188	315	80	5,6	5,6
200-600	595	404	288	159	200	314	113	205	375	100	6,2	6,3
250-600	595	504	332	199	250	354	113	225	465	115	7,1	7,3
315-600	595	622	388	249	315	395	93	230	575	140	8,7	8,9
400-600	595	767	488	314	400	455	93	262	712	175	12,2	12,6

VIREO C med ALX 2-trin

Størrelse	A	B	C	ØD	Ød	E1	F1	G1	H	K	Vægt, kg Uden spjæld	Vægt, kg Med spjæld
160-600	595	342	252	99	160	255	113	175	315	80	5,4	5,4
200-600	595	404	288	124	200	279	113	188	355	80	5,8	5,9
250-600	595	504	332	159	250	314	113	205	450	100	6,7	6,8
315-600	595	622	388	199	315	334	93	205	550	115	7,9	8,1
400-600	595	622	488	249	400	400	100	230	535	140	10,1	10,3




Figur 4. VIREO C med ALX trykfordelingsboks.

Skørt – SAR K

Størrelse	Mål (mm)		Vægt (kg)
	L	N	
600*	595	75	1,0


* Lad ALX-boksens udløbsstuds stikke 20 mm ned under loftets underkant.





Figur 5. Skørt, SAR K.

Lamelindstilling, eksempel - Armatur set ovenfra

Størrelse 125-600, 160-600 - 24 lameller




1. Standard rotationsmønster, luften kommer ud i retning mod uret, når man kigger op mod armaturet.
2. 3-vejs, den ene halvdel mod urets retning den anden halvdel med uret.




3. Lodret, to og to rundt om hele armaturet. Luftstrålerne mødes og rettes nedad.

Størrelse 200-600, 250-600 - 40 lameller




1. Standard rotationsmønster, luften kommer ud i retning mod uret, når man kigger op mod armaturet.
2. 3-vejs, den ene halvdel mod urets retning den anden halvdel med uret.





3. Lodret, to og to rundt om hele armaturet. Luftstrålerne mødes og rettes nedad.

Størrelse 315-600, 400-600 - 60 lameller



1. Standard rotationsmønster, luften kommer ud i retning mod uret, når man kigger op mod armaturet.
2. 3-vejs, den ene halvdel mod urets retning den anden halvdel med uret.



3. Lodret, to og to rundt om hele armaturet. Luftstrålerne mødes og rettes nedad.