

Pikaliittimellä varustetun jatkokaapelin asennus TBLZ-1-05 GOLD/COMPACT

1. Yleistä

Pikaliitin on suora jatkoliitin kahdelle modulaarikaapelille.

2. Käyttökohteet

Pikaliittimellä varustettua jatkokaapelia käytetään tiedon-
siirtokaapelin jatkamiseen alla kuvatulla tavalla.

TBLZ-1-05-1:

Lämmityspatteri, vesi ja sähkö, kaikki GOLD/COMPACT.
Jatkokaapeli 5 metriä.

TBLZ-1-05-2:

Tuloilma-anturi COMPACT/GOLD LP.
Jatkokaapeli 5 metriä.

TBLZ-1-05-3:

Käsipääte COMPACT/GOLD LP.
Tuloilma-anturi GOLD RX/PX/CX/SD versio E/F.
Jatkokaapeli 8 metriä.

TBLZ-1-05-4:

Käsipääte GOLD RX/PX/CX/SD versio E/F.
Jatkokaapeli 8 metriä.

3. Toiminto

Modulaaripistokkeen kosketinjouset on kytketty suoraan
toisiinsa.

4. Asennus

Jatkokaapeli asennetaan sopivalla tavalla. Pikaliitin asenne-
taan sopivaan paikkaan.

Jos vaaditaan korkeampaa kotelointiluokkaa, pikaliitin
asennetaan kytkentärasiaan TBLZ-1-61, katso kuva. Kaa-
pelit vedetään läpivientien läpi. Läpiviennit kiristetään niin,
että ne ovat tiiviisti kaapelien ympärillä.

HUOM! Kytkentärasia pitää asentaa pystyasentoon läpi-
viennit alaspäin!

5. Tekniset tiedot

5.1 Pikaliitin

Kotelointiluokka	IP 20
Väri	Beige
Mitat:	40x16x25 mm
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset.	

5.2 Mahdollinen kytkentärasia TBLZ-1-61

Kotelointiluokka	IP 54
Väri	Harmaa
Materiaali	Lasikuituvahvistettu polypro- pyleeni
Mitat:	85x85x51 mm



