

Installation distansdel TCGA med kanalanslutning uppåt, nedåt eller bakåt GOLD/SILVER, storlek 004-040

1. Allmänt

En distansdel med kanalanslutning uppåt, nedåt eller bakåt kan användas om så önskas, se principskiss.

Kanalanslutning uppåt respektive bakåt är försedd med anslutningsram för gejdanslutning. Kanalanslutning nedåt är försedd med anslutningsram med förborrade hål för skruvanslutning.

Täckpanel på inspektionssida är lätt demonterbar.

Av säkerhetsskäl är kanalanslutning nedåt försedd med gallerplåt.

Distansdelen kan erhållas för GOLD/SILVER RX/PX/CX/SD storlek 004-040.

2. Installation

Distansdelen placeras enligt principskiss nedan.

För ihopmontering, se separat instruktion Montering kanaltillbehör.

Principskiss



